

SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 118/BVYHCT - HCTC
V/v: Cung cấp máy Siêu âm điều trị
phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh
viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định

Nam Định, ngày 13 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Các công ty, các đơn vị, các nhà thầu

Hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định đang thực hiện Mua sắm
máy Siêu âm điều trị phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh viện.

Bệnh viện Y học Cổ truyền kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng Cung
cấp Máy siêu âm điều trị như danh mục đính kèm trong phụ lục, gửi báo giá về
Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Nam Định theo địa chỉ: Số 1 - Đường Tuệ Tĩnh –
P. Lộc Hạ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định - Điện thoại: 0228.3648592, scan gửi về
địa chỉ email: bvyhctnd@gmail.com trước hoặc nộp trực tiếp cho đ/c Nguyễn Văn
Chuyên (Phòng HCTC – SĐT: 0912873451) trước 15h00 phút ngày 22 tháng 11 năm
2023, để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch.

Kính đề nghị các đơn vị gửi báo giá theo đúng thời gian quy định.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HCTC.

Q.GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Hà

DANH MỤC

Cung cấp máy Siêu âm điều trị phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh viện
(Kèm theo công văn số: 418 /BVYHCT-HCTC ngày 13/11/2023 của Giám đốc bệnh
viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định)

Cấu hình		Xuất xứ	Thành tiền
Máy chính	Máy chính 01 Chiếc		
Dây nguồn	Dây nguồn 01 Bộ		
Đầu phát siêu âm	đầu phát sóng siêu âm đa tần \geq 01 Cái		
Giá đỡ	Giá đỡ đầu phát 01 cái		
Xe đẩy	Xe đẩy đi kèm máy 01 cái		
Lọ gel siêu âm	Lọ gel siêu âm 01 lọ		
Hướng dẫn sử dụng	Tài liệu hướng dẫn sử dụng 01 quyển		
Thông số kỹ thuật			
Số cổng kết nối	Số cổng kết nối đầu phát \geq 2		
Màn hình	Màn hình cảm ứng màu \geq 4 inch		
Các chương trình cài đặt sẵn	Các chương trình được cài đặt sẵn \geq 20 chương trình		
đầu phát	đầu phát đa tần 1 Mhz và 3 Mhz		
Tính năng của đầu phát	Đầu phát siêu âm chống nước		
Tần số siêu âm	Tần số siêu âm: 1 và 3 Mhz		
Công suất tối đa	Công suất tối đa chế độ liên tục \geq 10W		
Tần số xung	Tần số xung từ \leq 16 đến \geq 100 Hz		

Chế độ làm việc	Chế độ làm việc xung và liên tục		
Thời gian điều trị	Thời gian điều trị siêu âm ≥ 30 phút		
Chu kỳ làm việc	Chu kỳ làm việc từ $\leq 5 \geq 80$ %		
Công suất tối đa trong chế độ liên tục	Công suất tối đa trong chế độ liên tục $\geq 2,0$ W/cm ²		
Công suất xung cực đại	Công suất xung cực đại ≥ 3 W/cm ²		
Điều chỉnh độ nhạy	Điều chỉnh độ nhạy khi tiếp xúc bệnh nhân		
Độ ẩm	Độ ẩm 75%		
Nhiệt độ hoạt động	Nhiệt độ hoạt động :30°C		
lớp an toàn điện	lớp an toàn điện I Type B		
Nguồn cung cấp	Nguồn cung cấp ~ 230V 10% / 50 Hz/ 70 VA		